

**HOLEX****Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094128 10
GTIN	4045197890467
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

**Hegesztőkesztyű** kombinált barkás és hasított marhabőrből. **Kiegészítő ütőér védelemmel.**

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes

Felhasználás	többször használatos
Hossz	345 mm
Vastagság	1
Hordozóanyag	Barkás / hasított marhabőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Súly	220 g
Tartalom	12
Anyag	Barkás / hasított marhabőr
Felhasználási tartomány	Univerzális
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	A típus
Hegesztési eljárás	MIG/MAG
Festék	szürke
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű