

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 16
GTIN	4045197160263
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 216 mm

Pofaszélesség b: 34 mm

Pofamagasság h_1 : 7,1 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 10,6 mm

Gyűrű \varnothing D: 30,3 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 250 Nm

Műszaki leírás

Racsnis nyomaték terhelés	250 Nm
Kulcsnyílás	16 mm
Pofamagasság h_1	7,1 mm
Gyűrűmagasság h_2	10,6 mm
Kulcs hossza L	216 mm
Gyűrű \varnothing D	30,3 mm
Pofaszélesség b	34 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs