



Finom kőzet-, csempefúró, Fúró Ø: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787035 5
GTIN	9002741169054
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

2 darabos. Egy fúró **gyémánt köszörülésű keménységű lapkával** szabadalmaztatott központosító csúccsal a teljesen pontos elhelyezéshez és pontos furatokhoz kitörések nélkül. 10 mm-es szárral. Egy keménységű fúró ipari fúrótokmány befogóban való használathoz. 1/4 col (E 6,3) 6-szög szárral.

Felhasználás:

A **legkeményebb a csempekhez** max. 9-es Mohs- / Ritz keménységi fokkal, valamint üveghez és porcelánhoz.

Figyelem:

Ütvefúráshoz nem alkalmas. Max. orsó fordulatszám 200 ford./perc. Hűtés nem szükséges.

Műszaki leírás

Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrázás
Szár	hengeres szár
Maximális fordulatszám	200 min ⁻¹
Teljes hossz	105 mm

Fúrók száma	2
Bit hatszög szár	E6.3
Fúró Ø	5 mm
Szár Ø	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Kőzetfúró