

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 32
GTIN	4045197286093
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 425 mm

Pofaszélesség b: 65 mm

Pofamagasság  $h_1$ : 13,8 mm

Gyűrűmagasság  $h_2$ : 17 mm

Gyűrű  $\varnothing$  D: 60 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 900 Nm

**Műszaki leírás**

Racsnis nyomaték terhelés	900 Nm
Gyűrűmagasság $h_2$	17 mm
Pofamagasság $h_1$	13,8 mm
Kulcs hossza L	425 mm
Kulcsnyílás	32 mm
Gyűrű $\varnothing$ D	60 mm
Pofaszélesség b	65 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs