

**Biztonsági porszívó ATTIX, Gyártó jelölése: 33-2HIC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus és nagy teljesítményű **nedves / száraz porszívó** rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. **Leválasztási arány > 99,9%**.

· **InfiniClean teljesen automata szűrőtisztító rendszer.**

Kompakt **biztonsági porszívó L, M, H kategóriás** veszélyes porokkal és **azbeszttel** végzett munkához.

· **Lágy indulás, fordulatszám szabályozás.**

· **Csatlakozó aljzat bekapcsoló automatikával, antisztatikus.**

Tartalom:

Szívótömlő, hajlított kézi cső nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET), tömlő- és kábeltartók. Mosható PTFE lapos redős szűrő, **antisztatikus szívótömlő** Ø 32 mm, nemesacél hosszabbító cső D 36 (2 × 505 mm), hajlított nemesacél kézi cső, ipari porszívófej 300 mm, résszívó fej, antisztatikus szerszám adapter.

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	33-2HIC
Bekapcsoló automatika	igen
Vákuum	250 mbar
Turbinák száma	1
Szélesség	385 mm
Levegő térfogatáram	75 l/s
Antisztatikus rendszer	igen
Kábelhossz	7,5 m
Tömlő Ø	36 mm
Szűrőtisztítás	InfiniClean™, teljesen automata
Tartálytérfogat	30 l
Teljesítményfelvétel	1400 W
Hossz	565 mm
Működési zajkibocsátás	60 dB(A)
Leválasztási arány	99,9 %
Magasság	520 mm
Szívótömlő hossza	4 m
Súly	14,5 kg
Porkategória – porszívó	L
Porkategória – porszívó	H
Porkategória – porszívó	M
Porkategória – porszívó	Azbeszt
Különlegesség	Biztonsági porszívó
Szűrőrendszer	PTFE lapos redős szűrő
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Tartalék szűrő Porszívó típusa 33-2HIC	078548 33-2HIC
Műhelykészlet Gyártó jelölése ATTIX5	078543 ATTIX5
Szűrőbetét készlet5 darabos Porszívó típusa 33-2HIC	078549 33-2HIC