

**Forgács- / folyadék felszívó, Gyártó jelölése: ECO-OIL13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line” ipari porszívó. **Forgács- és folyadék felszívó.** Nyugodt járású és nagy teljesítményű 1,3-kW turbina. Bemenő Ø 50 mm. Olajálló kerekek rögzítőfékkel és olajálló tömítésekkel. A fémforgácsokat a készülékhez melléklet forgácskosár **választja szét a folyadéktól.** Ezáltal lehetséges a hűtő-kenőanyagok ismételt felhasználása, valamint a fémforgácsok újrahasznosítása.

Tartalom:

Forgácskosár (30 l), kerekek, leeresztő tömlő. **Tartozékok nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551–078552 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hossz	1050 mm
Magasság	1500 mm
Turbinák száma	1
Gyártó jelölése	ECO-OIL13

Vákuum	320 mbar
Súly	120 kg
Levegő térfogatáram	46 l/s
Tartálytérfogat	180 l
Szélesség	670 mm
Működési zajkibocsátás	76 dB(A)
Teljesítményfelvétel	1300 W
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Ipari készlet Tömlő Ø 50 mm	078552 50
Ipari készletolajálló Tömlő Ø 50 mm	078551 50