

**Száraz porszívó, Gyártó jelölése: 118HCSBS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line” ipari porszívó. **Száraz porszívó** nagyteljesítményű, hosszú élettartamú 1 kW Bypass váltakozó áramú turbinával. Bemenő Ø 50 mm. Szennytartály kerekkel, Easylift – A tartály egyszerű ürítését szolgáló rendszerrel. Engedélyezett **biztonsági porszívó H porkategóriához**.

Tartalom:

„Safe-Bag-System” biztonsági szűrőtasakkal, csillag szűrőbetéttel. **Tartozékok nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551 – 078552 sz. alatt talál.

Teljesítményfelvétel: 1000 W

Tartálytérfogat: 25 l

Hossz: 510 mm

Szélesség: 500 mm

Magasság: 950 mm

Turbinák száma: 1

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	75 dB(A)
------------------------	----------

Adatlap

Súly	26 kg
Tartálytérfogat	25 l
Turbinák száma	1
Szélesség	500 mm
Teljesítményfelvétel	1000 W
Levegő térfogatáram	45 l/s
Hossz	510 mm
Magasság	950 mm
Vákuum	215 mbar
Gyártó jelölése	118HCSBS
Energiaellátás	Vezetékes

Tartozék

Ipari készlet Tömlő Ø 50 mm	078552 50
Ipari készlet olajálló Tömlő Ø 50 mm	078551 50