



Kesztyű pár KX-02B TWYLITE, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094314 8
GTIN	6942542968391
Árucikk kategória	02H

Leírás

Kivitel:

Simulékony és könnyű védőkesztyű a tenyérfelületen és az ujjbegyeknél szilikon érdesítéssel a jó fogás érdekében száraz környezetben.

- **Megerősített mutatóujj és hüvelykujj.**
- **A hüvelykujjnál praktikus frottír törülőkendővel.**
- **Spandex kézfej a jobb mozgásszabadság és szellőzés érdekében.**
- **Tépőzárral a biztos elhelyezkedés érdekében.**

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Kesztyű tulajdonságai: Latexmentes

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Sorozat	KX
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	1
Mosás	40 °C színes ruha
Szárítás	szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388:2016	3121X
Hordozóanyag	Műbőr/Spandex
Bevonat	Szilikon
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	225 mm
Festék	fekete / szürke
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk