



## Kesztyű pár KX-10 OBSIDIAN, Kesztyűméret: 11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094319 11
GTIN	6942542968674
Árucikk kategória	02H

### Leírás

#### Kivitel:

Tépőzárral a tökéletes és biztonságos elhelyezkedés érdekében.

Szorosan illeszkedő és könnyű 5. kategóriás vágás elleni védőkesztyű kevert poliuretán és nitril bevonattal a jó fogás érdekében.

- **Varrat nélküli HPPE hordozóanyag 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával.**
- **Megerősített hüvelykujj hajlattal a tartósság növelése érdekében.**
- **Rugalmas kötött szár.**

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Sorozat	KX
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória

Tartalom	1
Mosás	40 °C színes ruha
Szárítás	szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	fekete / szürke
Kötéstechnológia	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk