

**Kesztyű pár KX-07 PETROLEA, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094317 10
GTIN	6942542968216
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Olajlepergető védőkesztyű dupla nitril bevonattal nedves és olajos környezethez.

- **Teljes nitril bevonat az olajjal és zsírral szembeni védelem érdekében.**
- **Nitrilhab bevonat a tenyérfelületen és az ujjaknál a biztos fogás érdekében nedves és olajos környezetben.**
- **Rugalmas kötött szár.**

Tépőzárral a tökéletes és biztonságos elhelyezkedés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Kötéstechnológia: 15G

Festék: fekete / szürke

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	KX
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	1
Mosás	40 °C színes ruha
Szárítás	szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388:2016	4121X
Hordozóanyag	Lycra®, poliamid
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	255 mm
Festék	fekete / szürke
Kötéstechnológia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk