

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 17
GTIN	4045197160270
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 233 mm

Pofaszélesség b: 36,6 mm

Pofamagasság h_1 : 7,9 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 10,9 mm

Gyűrű \varnothing D: 33,3 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 270 Nm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	17 mm
Kulcs hossza L	233 mm
Pofamagasság h_1	7,9 mm
Gyűrű \varnothing D	33,3 mm
Pofaszélesség b	36,6 mm
Gyűrűmagasság h_2	10,9 mm
Racsnis nyomaték terhelés	270 Nm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs