

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-937, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094486 11
GTIN	10076490449817
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-937. Könnyű kesztyű a vágás elleni védelem, az olajlepergetés és a nagyobb strapabírás jó kombinációjával. Poliuretán és nitrilhab dupla bevonattal a biztonságos fogás érdekében. A **18-as fonalsűrűségű kötéstechológia** és Dyneema® gyémánt technológiai szál.

**Kivitel reklámszöveg:**

HyFlex® 11-937. Könnyű kesztyű a vágás elleni védelem, az olajlepergetés és a nagyobb strapabírás nagyon jó kombinációjával.

- **Poliuretán és nitrilhab dupla bevonattal a biztonságos fogás érdekében.**
- **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával és Dyneema® gyémánt technológiai szállal.**
- **Precíziós munkavégzéshez történő felhasználáshoz.**
- **Szín: szürke/fekete**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Hordozóanyag	Dyneema®
Bevonat	PU/nitrilhab
Anyag	Nitrilhab
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fekete
Súly	28 g
Hossz	212 mm
Felhasználás	többször használható
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

