



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips[®], félvezető nyéllal, KW, Teljes hossz: 140mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 726660 140 |
| GTIN | 4003773081708 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. **ESD védett kivitel.**

Felhasználás:

Üvegszálás kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

| | |
|--|--|
| Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 - 1,4 mm |
| Teljes hossz | 140 mm |
| Élhossz | 12,3 mm |
| Fej szélesség | 15,7 mm |
| Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø | 0,2 - 2,1 mm |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Vágóél | vágás nélkül |
| Alapanyag | Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett |
| Szabvány | DIN ISO 9654 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nyel | Többkomponensű markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
| Felület | fekete barnított |
| Terméknév attribútum | KW |
| nyitórugóval | igen |
| huzaltartóval | nem |
| Termék fajtája | Vágó fogó |