



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllal, KW, Teljes hossz: 140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726655 140
GTIN	4003773081661
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. **ESD védett kivitel.**

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Élhossz	12,3 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1,2 mm
Fejszélesség	15,7 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).

Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó