

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 9
GTIN	4045197160195
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 143 mm

Pofaszélesség b: 19,3 mm

Pofamagasság h_1 : 5 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 7,6 mm

Gyűrű \varnothing D: 19 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 40 Nm

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	7,6 mm
Kulcs hossza L	143 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Pofamagasság h_1	5 mm
Gyűrű \varnothing D	19 mm
Racsnis nyomaték terhelés	40 Nm
Pofaszélesség b	19,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs