

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-735, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094566 7
GTIN	10076490052970
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-735. A kesztyű egyesíti a magas szintű vágás elleni védelmet a jó illeszkedéssel és a nagy rugalmassággal. A tenyérfelület szennyeződéssel szemben ellenálló és jó fogást biztosító poliuretán bevonattal rendezik, a kézfej jól szellőzik. Különösen alkalmas éles szélű alkatrészek beszereléséhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű

Tartalom	12
Kötéstechnológia	10G
EN 388	4X43C
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU
Anyag	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke / fehér
Súly	28 g
Hossz	224 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű