

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 450, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094562 7 |
| GTIN | 7392626073319 |
| Árucikk kategória | 04R |

Leírás

Kivitel:

Tegera® 450. Robusztus kesztyű nitrilhab mintával a biztos fogás érdekében nagy vágási kockázatú, enyhén olajos alkatrészekenél. Ideális **kemény munkafeltételek** melletti használathoz szennyeződéstől veszélyeztetett környezetben. CRF technológia a nagyon finom tapintás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kesztyűméret | 7 |
| Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Tartalom | 12 |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kötéstechnológia | 13G |
| EN 388 | 4X44C |
| Hordozóanyag | Nylon, üvegszál |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | fekete |
| Érintkező hő max. | 100 °C |
| Hossz | 220 mm |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | C |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |