

## ejendals

### Kesztyű pár Tegera® 450, Kesztyűméret: 10



## Rendelési adatok

Rendelés száma	094562 10
GTIN	7392626073272
Árucikk kategória	04R

## Leírás

### Kivitel:

Tegera® 450. Robusztus kesztyű nitrilhab mintával a biztos fogás érdekében nagy vágási kockázatú, enyhén olajos alkatrészeknél. Ideális **kemény munkafeltételek** melletti használathoz szennyeződéstől veszélyeztetett környezetben. CRF technológia a nagyon finom tapintás érdekében.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Tartalom	12

Kötéstechnológia	13G
EN 388	4X44C
Hordozóanyag	Nylon, üvegszál
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Érintkező hő max.	100 °C
Hossz	220 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű