

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-735, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 094566 11 |
| GTIN | 10076490053014 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-735. A kesztyű egyesíti a magas szintű vágás elleni védelmet a jó illeszkedéssel és a nagy rugalmassággal. A tenyérfelület szennyeződéssel szemben ellenálló és jó fogást biztosító poliuretán bevonattal rendezik, a kézfej jól szellőzik. Különösen alkalmas éles szélű alkatrészek beszereléséhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kesztyűméret | 11 |
| Sorozat | HyFlex® |
| Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű |
| Védelmi kategória | II. kategória |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tartalom | 12 |
| Kötéstechnológia | 10G |
| EN 388 | 4X43C |
| Hordozóanyag | INTERCEPT™ |
| Bevonat | PU |
| Anyag | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | szürke / fehér |
| Súly | 28 g |
| Hossz | 224 mm |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | C |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |