

Garant**2K ergonomikus reszelőnyél, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	519600 110
GTIN	4045197890344
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal **praktikus színjelölő csiptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez. A jó fogású felületszerkezet és a **tenyérpárnához igazított alak** nedves vagy olajos kezekkel is optimális, **fáradtságmentes erőátvitelt** garantál. Mindkét oldalon használható szűkítő készletek biztosítják a nyelek fix rögzítését.

Felhasználás:

Minden műhely-, kulcs- és precíziós-reszelőhöz.

Tartalom:

Reszelőnyél 1–1 színjelölő csiptetővel piros, zöld és sárga színben.

Műszaki leírás

Reszelőhosszhoz	150 - 250 mm
Teljes hossz	110 mm
Termék fajtája	Nyél

Tartozék

Színes csiptető készlet10 darabos Szín YELLOW	519605 YELLOW
Színes csiptető készlet10 darabos Szín RED	519605 RED

Színes csiptető készlet 10 darabos Szín GREEN

519605 GREEN