

Garant**2K ergonomikus reszelőnyél, Teljes hossz: 95mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	519600 95
GTIN	4045197890337
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal **praktikus színjelölő csiptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez. A jó fogású felületszerkezet és a **tenyérpárnához igazított alak** nedves vagy olajos kezekkel is optimális, **fáradtságmentes erőátvitelt** garantál. Mindkét oldalon használható szűkítő készletek biztosítják a nyelek fix rögzítését.

Felhasználás:

Minden műhely-, kulcs- és precíziós-reszelőhöz.

Tartalom:

Reszelőnyél 1–1 színjelölő csiptetővel piros, zöld és sárga színben.

Műszaki leírás

Teljes hossz	95 mm
Reszelőhosszhoz	100 mm
Termék fajtája	Nyél

Tartozék

Színes csiptető készlet10 darabos Szín RED	519605 RED
Színes csiptető készlet10 darabos Szín GREEN	519605 GREEN

Színes csiptető készlet 10 darabos Szín YELLOW

519605 YELLOW