

Garant**2K ergonomikus reszelőnyél, Teljes hossz: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	519600 120
GTIN	4045197890351
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal **praktikus színjelölő csiptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez. A jó fogású felületszerkezet és a **tenyérpárnához igazított alak** nedves vagy olajos kezekkel is optimális, **fáradtságmentes erőátvitelt** garantál. Mindkét oldalon használható szűkítő készletek biztosítják a nyelek fix rögzítését.

Felhasználás:

Minden műhely-, kulcs- és precíziós-reszelőhöz.

Tartalom:

Reszelőnyél 1–1 színjelölő csiptetővel piros, zöld és sárga színben.

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Nyél anyag	2 komponensű műanyag
Reszelőhosszhoz	200 - 350 mm
Termék fajtája	Nyél

Tartozék

Színes csiptető készlet 10 darabos Szín GREEN	519605 GREEN
---	--------------

Színes csiptető készlet10 darabos Szín YELLOW	519605 YELLOW
Színes csiptető készlet10 darabos Szín RED	519605 RED