

## Lekapcsoló csavarozó, Típus: 11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079222 11
GTIN	4589484330408
Árucikk kategória	03T

### Leírás

#### Kivitel:

A hidraulikus impulzus kamra az impulzus csavarozó központi része. A motor által termelt nyomatékot impulzus ütéseké alakítja át és sokszorozza azt – egy ütvecsavarozóban lévő ütőmű ütéseihez hasonlóan. Az impulzus csavarozónál nem fordulnak elő a fém által fémre mért ütések negatív hatásai. Mivel minden mozgó alkatrészt olaj vesz körül, a vibráció és a zajszint alacsony marad. A markolaton szinte nem érződnek reakciós nyomatékok.

A felsorolt modellek a Fuji által szabadalmaztatott 2 lapos impulzus egységet alkalmazzák a duplakamrás motorral kombinálva. Ez a kombináció 50%-kal jobb teljesítmény-súly arányt nyújt a hasonló csavarozó szerszámokhoz képest. Ergonomikus kezeléshez optimalizálva.

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzuscsavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának köszönhetően. **Nyomatékhatárolt.** Megadott nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték túrések. Különösen precíz a nagy ismétlési pontosság és a lekapcsoló mechanizmus következtében.

Rendkívül alacsony nyomaték reakció a markolatnál a nagyon rövid impulzus ciklusnak köszönhetően. Az ütvecsavarozókkal szemben az impulzus szerszámokban fém nem érintkezik fémmel és ezáltal finomabb és stabilabb impulzusokat eredményez.

#### Szabvány:

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzus csavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának

köszönhetően. **Lekapcsolással.** Fajlagos nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték tűrések.

#### Előny:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

#### Előny reklámszöveg:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

#### Felhasználás:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

#### Felhasználás reklámszöveg:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

#### Tartalom:

Csavarozó gumi védősapkával, felakasztóval balancerhez.

Gyártó jelölése: FLT-11-3 BF EC

Nyomatéktartomány: 70 - 120 Nm

Maximális fordulatszám: 5000 min<sup>-1</sup>

Szerszámbefogó mérete: 1/2 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: □ coll

Maximum levegőigény: 800 l/min

## Műszaki leírás

Súly	1,9 kg
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	9,5 mm
Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Maximum levegőigény	800 l/min
Gyártó jelölése	FLT-11-3 BF EC
Nyomatéktartomány	70 - 120 Nm
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Hossz	218 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	□ coll
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csavarozó

