

Lekapcsoló csavarozó, Típus: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	079222 9
GTIN	4589484330293
Árucikk kategória	03T

Leírás

Kivitel:

A hidraulikus impulzus kamra az impulzus csavarozó központi része. A motor által termelt nyomatékot impulzus ütésekkel alakítja át és sokszorozza azt – egy ütvecsavarozóban lévő ütőmű ütéseihez hasonlóan. Az impulzus csavarozónál nem fordulnak elő a fém által fémre mért ütések negatív hatásai. Mivel minden mozgó alkatrészt olaj vesz körül, a vibráció és a zajszint alacsony marad. A markolaton szinte nem érződnek reakciós nyomatékok.

A felsorolt modellek a Fuji által szabadalmaztatott 2 lapos impulzus egységet alkalmazzák a duplakamrás motorral kombinálva. Ez a kombináció 50%-kal jobb teljesítmény-súly arányt nyújt a hasonló csavarozó szerszámokhoz képest. Ergonomikus kezeléshez optimalizálva.

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzuscsavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának köszönhetően. **Nyomatékhatárolt.** Megadott nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték túrések. Különösen precíz a nagy ismétlési pontosság és a lekapcsoló mechanizmus következtében.

Rendkívül alacsony nyomaték reakció a markolatnál a nagyon rövid impulzus ciklusnak köszönhetően. Az ütvecsavarozókkal szemben az impulzus szerszámokban fém nem érintkezik fémmel és ezáltal finomabb és stabilabb impulzusokat eredményez.

Szabvány:

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzus csavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának

köszönhetően. **Lekapcsolással.** Fajlagos nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték tűrések.

Előny:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

Előny reklámszöveg:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

Felhasználás:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

Felhasználás reklámszöveg:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

Tartalom:

Csavarozó gumi védősapkával, felakasztóval balancerhez.

Gyártó jelölése: FLT-9-3 BF EC

Nyomatéktartomány: 45 - 85 Nm

Maximális fordulatszám: 5300 min⁻¹

Szerszámbefogó mérete: 1/2 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: □ coll

Maximum levegőigény: 680 l/min

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	9,5 mm
Maximum levegőigény	680 l/min
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Hossz	209 mm
Maximális fordulatszám	5300 min ⁻¹
Nyomatéktartomány	45 - 85 Nm
Súly	1,6 kg
Gyártó jelölése	FLT-9-3 BF EC
Szerszámbefogó meghajtási profil	□ coll
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csavarozó

