

Lekapcsoló csavarozó, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	079222 5
GTIN	4589484330958
Árucikk kategória	03T

Leírás

Kivitel:

A hidraulikus impulzus kamra az impulzus csavarozó központi része. A motor által termelt nyomatékot impulzus ütéseké alakítja át és sokszorozza azt – egy ütvecsavarozóban lévő ütőmű ütéseihez hasonlóan. Az impulzus csavarozónál nem fordulnak elő a fém által fémre mért ütések negatív hatásai. Mivel minden mozgó alkatrészt olaj vesz körül, a vibráció és a zajszint alacsony marad. A markolaton szinte nem érződnek reakciós nyomatékok.

A felsorolt modellek a Fuji által szabadalmaztatott 2 lapos impulzus egységet alkalmazzák a duplakamrás motorral kombinálva. Ez a kombináció 50%-kal jobb teljesítmény-súly arányt nyújt a hasonló csavarozó szerszámokhoz képest. Ergonomikus kezeléshez optimalizálva.

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzuscsavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának köszönhetően. **Nyomatékhatárolt.** Megadott nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték túrések. Különösen precíz a nagy ismétlési pontosság és a lekapcsoló mechanizmus következtében.

Rendkívül alacsony nyomaték reakció a markolatnál a nagyon rövid impulzus ciklusnak köszönhetően. Az ütvecsavarozókkal szemben az impulzus szerszámokban fém nem érintkezik fémmel és ezáltal finomabb és stabilabb impulzusokat eredményez.

Szabvány:

Nagyon kompakt és robusztus pisztoly alakú impulzus csavarozó különböző szerelési felhasználáshoz. Megbízható és pontos csavarozás a beépített impulzus kamrának

köszönhetően. **Lekapcsolással.** Fajlagos nyomatéktartomány, nagyon alacsony nyomaték tőrések.

Előny:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

Előny reklámszöveg:

- **Kevesebb vibráció.**
- **Alacsonyabb zajképződés.**
- **Hosszabb élettartam a hagyományos ütvecsavarozókhoz képest.**

Felhasználás:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

Felhasználás reklámszöveg:

- **Olyan felhasználáshoz, melyek alacsony zajképződést és vibrációt követelnek meg.**
- **Kitűnően alkalmas lágy csavarkötésekhez**

Tartalom:

Csavarozó gumi védősapkával, felakasztóval balancerhez.

Gyártó jelölése: FLT-5-3 BF EC

Nyomatéktartomány: 11 - 24 Nm

Maximális fordulatszám: 6500 min⁻¹

Szerszámbefogó mérete: 3/8 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: □ coll

Maximum levegőigény: 450 l/min

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	450 l/min
Gyártó jelölése	FLT-5-3 BF EC
Súly	1 kg
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	6,3 mm
Maximális fordulatszám	6500 min ⁻¹
Nyomatéktartomány	11 - 24 Nm
Hossz	181 mm
Szerszámbefogó mérete	3/8 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil	□ coll
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csavarozó

