



Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D64µm



Rendelési adatok

Rendelés száma	529110 D64
GTIN	4007220806371
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Rugalmas gyémántlemez, **mindkét oldalon** gyémánt csiszolószemcsével szórva. Magasság bevonattal 0,7 mm.

Felhasználás:

Ideális csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken.

Figyelem:

A gyémántreszelők petróleumban tisztíthatóak egy fém kefével (pl. 576000).

Műszaki leírás

Szemcsézet	D64
Finomsági fok	Finom
Méret	35×350 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szélesség	30 mm
Magasság	0,7 mm
Hossz	170 mm
Termék fajtája	Gyémánt reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		