



## Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 1K



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529420 1K
GTIN	4007220665879
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A nyers darabok gyémántporral egyenletesen szórtak galvanikus rögzítéssel. Rövidebb, kompaktabb méretű a gyémánt tűreszelőkhöz képest. Szár Ø 3 mm.

#### Felhasználás:

Pontos utómunkához **sűrített levegős csiszolóval** (079708 sz.) vagy kézi használathoz (519700 sz. gyorszorító nyél).

#### Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Keresztmetszet bevonattal	6,3×1 mm
Alak leírása	Síkkúpos
Bevonathossz	16 mm
Szár Ø	3 mm
Kiosztás	Komplett
Teljes hossz	55 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D126
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Tűreszelő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		