

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 10
GTIN	4045197160201
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 160 mm

Pofaszélesség b: 22 mm

Pofamagasság h_1 : 5,2 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 7,7 mm

Gyűrű \varnothing D: 20,8 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 70 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű \varnothing D	20,8 mm
Racsnis nyomaték terhelés	70 Nm
Kulcs hossza L	160 mm
Pofaszélesség b	22 mm
Gyűrűmagasság h_2	7,7 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Pofamagasság h_1	5,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
---	----------