



Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	529420 4
GTIN	4007220257531
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A nyers darabok gyémántporral egyenletesen szórtak galvanikus rögzítéssel. Rövidebb, kompaktabb méretű a gyémánt tűreszelőkhöz képest. Szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Pontos utómunkához **sűrített levegős csiszolóval** (079708 sz.) vagy kézi használathoz (519700 sz. gyorsszorító nyél).

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Alak leírása	Kerek
Bevonathossz	25 mm
Keresztmetszet bevonattal	2 mm
Szár Ø	3 mm
Kiosztás	Komplett
Teljes hossz	60 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D126
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		