

Garant**Legyezős csiszolótárcsa Vlies/szövet, Ø 125 mm, Szemcseméret: 80MED****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Legyezős csiszolótárcsa a legyezőszerűen elrendezett 80-as szemcsézetű **csiszolóvászon (A)** és a **csiszoló vlies (közepes) kombinációjával. Nagy leválasztási teljesítmény** és egyenletes **felületi finis** egy műveletben.

Felhasználás:

WIG hegesztési varrat megmunkálás, felület- és kontúr csiszolás, sorjázó munkák. Ajánlott fordulatszám 6500 min⁻¹.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	Kúpos
Szemcseméret	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Ajánlott fordulatszám	6500 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		