

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 38
GTIN	4045197511867
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 482 mm

Pofaszélesség b: 76,2 mm

Pofamagasság  $h_1$ : 16,6 mm

Gyűrűmagasság  $h_2$ : 19,6 mm

Gyűrű  $\varnothing$  D: 65,5 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 1150 Nm

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	16,6 mm
Kulcs hossza L	482 mm
Gyűrű $\varnothing$ D	65,5 mm
Kulcsnyílás	38 mm
Pofaszélesség b	76,2 mm
Racsnis nyomaték terhelés	1150 Nm
Gyűrűmagasság $h_2$	19,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs