



## Univerzális mérőkészülék fa tokban, Típus: SET



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428300 SET
GTIN	5051102226589
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

**Könnyű, stabil csőszerkezet.** Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A fix mérőkar-tartó (megvezető horony nélkül) a durva beállításhoz a csövön eltolható. Mozdó mérőkar-tartó nagy pontosságú golyóvezetőben játék- és súrlódásmentes csapágyazással, ezáltal maximális pontosságú. **Konstans mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően.** A mérési helyzetbe történő érintésmentes bevezetés érdekében a mozgó mérőkar visszahúzható. A méréstartomány az opcionális hosszabbítóval tetszőlegesen bővíthető (max. 3000 mm). Minden Ø 8 mm h6 szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható.

#### Felhasználás:

**Univerzális mérőkészülék, összehasonlító mérésekhez.** A legkülönbözőbb munkadarabokon végzendő külső és belső mérésekhez és keskeny vállak méréséhez. Különleges tartozékokkal központosító kerekek, beszúrások, hornyok, fecskefarok idomok, kúpok, fogazások, valamint belső és külső menetek méréséhez.

#### Tartalom:

Alapkészülék, fatok. Inkluzív 428350 sz. 50 méretű mérőkarok, 2 db 428360 sz. S méretű mérőbetét, 2 db 428358 sz. szorító anya, 2 db 428354 sz. A méretű beállítható mélységütköző, digitális mérőóra skálás kijelzéssel, 0,001 mm leolvasás, min. / max funkció, védősapka mérőórához.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	20 mm
Felhasználási tartomány kívül	0 - 220 mm
Felhasználási tartomány belül	30 - 255 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A3
Termék fajtája	Univerzális mérőkészülék

## Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

## Tartozék

Szorító anya a 428360 sz.-hoz, darab Típus K	428358 K
Mérőkar pár Kinyúlás 50 mm	428350 50
Mérőbetét mérőkarokhoz, darab Típus S	428360 S
Hosszabbító a 428300 sz.-hoz Hossz 150 mm	428320 150
Hosszabbító a 428300 sz.-hoz Hossz 500 mm	428320 500