

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 19
GTIN	4045197160294
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 250 mm

Pofaszélesség b: 40,3 mm

Pofamagasság h_1 : 8,5 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 11,5 mm

Gyűrű \varnothing D: 34,5 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 325 Nm

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	250 mm
Gyűrűmagasság h_2	11,5 mm
Racsnis nyomaték terhelés	325 Nm
Gyűrű \varnothing D	34,5 mm
Pofamagasság h_1	8,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Pofaszélesség b	40,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
---	----------