

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 8
GTIN	4045197160362
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	5 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	7 mm
Pofaszélesség $b$	18 mm
Kulcs hossza $L$	136 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Gyűrű $\varnothing D$	17,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

