

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 11
GTIN	4045197160218
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 168 mm

Pofaszélesség b: 24 mm

Pofamagasság  $h_1$ : 5,3 mm

Gyűrűmagasság  $h_2$ : 8,3 mm

Gyűrű  $\varnothing$  D: 22,5 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 80 Nm

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	11 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	8,3 mm
Gyűrű $\varnothing$ D	22,5 mm
Pofaszélesség b	24 mm
Kulcs hossza L	168 mm
Pofamagasság $h_1$	5,3 mm
Racsnis nyomaték terhelés	80 Nm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs