

Garant**Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 18 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614700 18
GTIN	4045197160034
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Kulcs hossza L: 255 mm

Maximális pofamagasság h₁: 8,5 mm

Maximális gyűrűmagasság h_{2 max}: 12 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	18 mm
Maximális pofamagasság h ₁	8,5 mm
Kulcs hossza L	255 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	12 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs