

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 19
GTIN	4045197160478
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	11,5 mm
Pofamagasság h_1	8,5 mm
Pofaszélesség b	40,3 mm
Gyűrű $\varnothing D$	34,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcs hossza L	250 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3

614850 3