

ejendals

Speciális kesztyű pár Tegera® 9185, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094335 7
GTIN	7392626033559
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 9185. Ütésálló kesztyű vékony, kopásálló **Microthán® anyagból**. Kellemes viselet a kiváló minőségű anyagoknak és **vattával bélelt tenyérfelületnek** köszönhetően. **Tépőzárral és megerősített mutatóujjal.**

Felhasználás:

Finommechanikus munkavégzés kemény munkakörnyezetben.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Kesztyű típus	Driver kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	1
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár

Kesztyű tulajdonságai	ütésvédelem
EN 388	0021XP
Hordozóanyag	Microthan®; Impactothan®
Bevonat változat	nincs bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	207 mm
Festék	szürke / sárga
Szabvány	Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819)
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk