

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 15
GTIN	4045197198976
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	10 mm
Pofaszélesség b	33,4 mm
Gyűrű \varnothing D	28,9 mm
Pofamagasság h_1	6,9 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Kulcs hossza L	118 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs