

Garant**Csigafúró készlet HSS-E-PM 114610 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 115465 1-10 |
| GTIN | 4045197890269 |
| Árucikk kategória | 11B |

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Nagy teljesítményű HPC csigafúró erősebben ötvözött és nagyobb szilárdságú anyagokhoz. Különösen stabil az **erősebb mag és a parabolikus forgácshorony profil** következtében. Csúcskialakítás homlokszög korrekcióval. Precíz körfutás a pontos furatok érdekében. S alak alakú csúcskialakítással.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------|
| Szár | Hengeres szár |
| Fúrótartomány | 1 - 10 mm |
| Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm |
| Fúrók száma | 19 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Bevonat | TiAlN |

| | |
|------------------------|-----------|
| Szerszámanyag | HSS E PM |
| Szabvány | DIN 338 |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Csúcsszög | 130 fok |
| Spirálszög | 38 fok |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| kazettával | igen |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 80 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 14 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 12 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 50 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6 mm | 114610 6 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1,5 mm | 114610 1,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4 mm | 114610 4 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4,5 mm | 114610 4,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9 mm | 114610 9 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7,5 mm | 114610 7,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2,5 mm | 114610 2,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5 mm | 114610 5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3,5 mm | 114610 3,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8 mm | 114610 8 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3 mm | 114610 3 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7 mm | 114610 7 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1 mm | 114610 1 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 10 mm | 114610 10 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6,5 mm | 114610 6,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2 mm | 114610 2 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8,5 mm | 114610 8,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5,5 mm | 114610 5,5 |
| Csigafúró HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9,5 mm | 114610 9,5 |
| Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10 | 115470 1-10 |