

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 12
GTIN	4045197160225
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 174 mm

Pofaszélesség b: 25,9 mm

Pofamagasság h₁: 5,8 mm

Gyűrűmagasság h₂: 8,7 mm

Gyűrű Ø D: 23,7 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 90 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	23,7 mm
Pofamagasság h ₁	5,8 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Gyűrűmagasság h ₂	8,7 mm
Pofaszélesség b	25,9 mm
Racsnis nyomaték terhelés	90 Nm
Kulcs hossza L	174 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs