

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC180-as szemcse, Típus: 22



### Rendelési adatok

Rendelés száma	574495 22
GTIN	4013349529091
Árucikk kategória	57L

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

#### Felhasználás:

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

#### Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

Munkahossz $L_3$	70 mm
Kefe $\varnothing D_1$	25 mm
Furat $\varnothing$ -höz	20,1 - 22 mm
Szár $\varnothing D_s$	4,6 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	180
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5