

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 22
GTIN	4045197160317
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 286 mm

Pofaszélesség b: 45,7 mm

Pofamagasság h_1 : 9,6 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 13 mm

Gyűrű \varnothing D: 42 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 410 Nm

Műszaki leírás

Racsnis nyomaték terhelés	410 Nm
Kulcsnyílás	22 mm
Kulcs hossza L	286 mm
Pofamagasság h_1	9,6 mm
Gyűrűmagasság h_2	13 mm
Gyűrű \varnothing D	42 mm
Pofaszélesség b	45,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs