



Nyomaték jelátalakító TTS-2000-hez, Maximális nyomaték: 28Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654910 28
GTIN	856986007027
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

A beépített SMART-Chip által, amely a szenzorok felismerését tárolja, biztosított, hogy a rendszer minden alkotóeleme egymással csereszabatos legyen. Ezek a nyomaték jelátalakítók akár a névleges érték 150%-os túlterhelését is elviselik. A névleges érték 110%-ának elérésekor a jelátalakító figyelmeztető hangjelzést ad, e fölött optikai figyelmeztető jelzés jelenik meg a készülék kijelzőjén. A nyomaték jelátalakítók hosszú élettartamú és csavarodásmentes kábellel rendelkeznek, mely gond nélkül cserélhető.

Szabvány:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	$\pm 1 \%$
Maximális nyomaték	28 Nm
Súly	0,24 kg
Hossz	83 mm

Nyomatéktartomány	2,8 - 28 Nm
Átmérő	32 mm
Kábelhossz	1,2 m
Kalibrálás	O4
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Meghajtó négyszög	3/8 coll
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2