



Nyomaték jelátalakító TTS-2000-hez, Maximális nyomaték: 340Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654910 340
GTIN	856986007058
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

A beépített SMART-Chip által, amely a szenzorok felismerését tárolja, biztosított, hogy a rendszer minden alkotóeleme egymással csereszabatos legyen. Ezek a nyomaték jelátalakítók akár a névleges érték 150%-os túlterhelését is elviselik. A névleges érték 110%-ának elérésekor a jelátalakító figyelmeztető hangjelzést ad, e fölött optikai figyelmeztető jelzés jelenik meg a készülék kijelzőjén. A nyomaték jelátalakítók hosszú élettartamú és csavarodásmentes kábellel rendelkeznek, mely gond nélkül cserélhető.

Szabvány:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	340 Nm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Súly	0,37 kg
Hossz	92 mm

Nyomatéktartomány	34 - 340 Nm
Átmérő	37 mm
Kábelhossz	1,2 m
Kalibrálás	O4
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Meghajtó négyszög	1/2 coll
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2