

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 10
GTIN	4045197160386
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	10 mm
Gyűrűmagasság h_2	7,7 mm
Kulcs hossza L	160 mm
Pofamagasság h_1	5,2 mm
Pofaszélesség b	22 mm
Gyűrű $\varnothing D$	20,8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1

614850 1