

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 16
GTIN	4045197198983
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	7,1 mm
Kulcs hossza L	122 mm
Gyűrűmagasság h_2	10,6 mm
Gyűrű \varnothing D	30,3 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Pofaszélesség b	34 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs