

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 13
GTIN	4045197160232
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	25,5 mm
Pofamagasság h ₁	6 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Racsnis nyomaték terhelés	115 Nm
Pofaszélesség b	27,1 mm
Kulcs hossza L	180 mm
Gyűrűmagasság h ₂	9,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
---	----------