

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 24
GTIN	4045197160324
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	325 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Gyűrű Ø D	47,1 mm
Gyűrűmagasság h ₂	14,5 mm
Pofamagasság h ₁	10,2 mm
Pofaszélesség b	50,8 mm
Racsnis nyomaték terhelés	500 Nm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs