

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban csuklós fejjel, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614814 10
GTIN	4045197673312
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614812 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Kulcsnyílás	10 mm

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	igen
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 19 mm	614812 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 8 mm	614812 8
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 4	614850 4
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 16 mm	614812 16
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 10	614835 10
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 9 mm	614812 9

Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 10 mm	614812 10
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 18 mm	614812 18
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 17 mm	614812 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 13 mm	614812 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 14 mm	614812 14
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 11 mm	614812 11